

Utičnica
NECU-M-B12G5-C2-PB
Broj dela: 1067905

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	48.7 g
Električni priključak 1	Utikač ravan, M12x1, 5-polni, B-kodiran, sa zaštitom
Kodiranje prekidača	B
Električni priključak 2	Stezni zavrtnanj, sa zaštitom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...125 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...125 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Karakteristike prenosa	DIN EN 50173 / CAT 5
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom niklovano
Materijal utičnih kontakata	Mesing pozlaćeno