

# Prekid.otpornik CACR-S-B12G5-220-PB

Broj dela: 1072128

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika              | Vrednost                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Opseg radnog pritiska DC    | 0 V...5 V                         |
| Stepen zaprljanja           | 3                                 |
| LABS usklađenost            | VDMA24364-B2-L                    |
| Vrsta zaštite               | IP67                              |
| Temperatura okruženja       | -25 °C...80 °C                    |
| Težina proizvoda            | 11.6 g                            |
| Električni priključak       | 4-polni<br>M12x1<br>Utikač, pravi |
| Kodiranje prekidača         | B                                 |
| Napomena o materijalu       | RoHS-usaglašen                    |
| Materijal kućišta           | TPE-U(PU)                         |
| Materijal utičnih kontakata | Mesing<br>pozlaćeno               |