

Priključni utikač KSV6-PK-6

Broj dela: 117945

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	5.3 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen