


# Ventil za ugradnju na ploču SV-5-M5-B

Broj dela: 11914

**FESTO**



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilni
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	95 l/min
Radni pritisak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	2.3 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Prekrivanje	pozitivno preklapanje
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	17 N
Težina proizvoda	53 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Plastika Mesing