

Prigušnik buke AMTE-M-H-M5

Broj dela: 1206621

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	20
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	91 l/min
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	71 dB(A)
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	1.1 g
Pneumatski priključak	M5
Materijal umetka amortizera	Bronza
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen