

# Konektor utični CRQS-8

Broj dela: 130647

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                 | 5.8 mm                                                                      |
| Dubina umetanja creva                            | 21.5 mm                                                                     |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                            | ravni oblik                                                                 |
| Veličina posude                                  | 1                                                                           |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                     |
| Temperatura okruženja                            | -15 °C...120 °C                                                             |
| Težina proizvoda                                 | 18 g                                                                        |
| Upotrebljivi kablovi                             | PFAN                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                          | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm                                        |
| Pneumatski priključak: 2                         | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                              |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | srebro                                                                      |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal otpuštajućeg prstena                   | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal crevne zaptivke                        | FPM                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal potpornog prstena                      | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |