


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D32-40A-S1

Broj dela: 1322178

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	41.3 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.6 Nm
Težina proizvoda	130 g
Kod interfejsa aktuatora	D32
Kod interfejsa motora In	40A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen