

Konektor sa više izlaza

KM-22-B

Broj dela: 13694

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Veličina posude	1
Radni pritisak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. priključka	22
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za spoljašnji prečnik creva Ø 6 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen