

# Vakuum sisaljka VASB-30-1/8-PUR-B

Broj dela: 1395690

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom	13.9 mm
Nominalna širina	3 mm
Prečnik usisivača	30 mm
Zapremina usisivača	6.18 cm <sup>3</sup>
Efikasni prečnik usisa	24.8 mm
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	34 N
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključak
Vakuumski priključak	G1/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR