


Paralelni komplet EAMM-U-145-D100-140A-188-S1

Broj dela: 1433852

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	4000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	50 Nm
Težina proizvoda	11900 g
Kod interfejsa aktuatora	D100B
Kod interfejsa motora In	140A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen