



Senzor položaja SIES-Q40B-PA-X-2L

Broj dela: 150492

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Projektovano isključno odstojanje	15 mm
Obezbeđeno isključno odstojanje	12.2 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,3 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,25 Mesing = 0,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Preciznost ponavljanja	0.75 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija uklopnog elementa	Antivalentni
Maks. uključna frekvencija	100 Hz
Maks. frekvencija uključivanja DC	100 Hz
Maksimalna izlazna struja u zavisnosti od temperature	200 mA na <= 50 °C 150 mA na <= 85 °C
Pad napona	3.5 V
Otpornost na kratki spoj	sa taktovima
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja u praznom hodu	40 mA
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Električni priključak	Stega sa vijkom
Materijal kućišta utikača	PA PBT
Kablovski konektor	M20x1,5
Dozvoljeni prečnik kabla	7.5 mm...12.5 mm
Veličina konstrukcije	40x40x120 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Vrsta ugradnje	neposredno

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	230 g
Materijal kućišta	PET
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dodatna informacija o izboru senzora	Posebna konstrukcija
Električni izlaz	PNP
Izbor izvedbe senzora	Standard