

Profil traka
SLZS-40- -
Broj dela: 150919

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	T-žleb za senzor položaja
Maks. dužina profila	2800 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø40
Dizajn	Senzorska šina
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	visokolegirani čelik