

Brzorastavljivi utikač KS1-CN-2

Broj dela: 151996

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	1.5 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	44 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	47.7 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Pneumatski priključak 1	Nasadni priključak za crevo 2 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Informacije o materijalu	Mesing, niklovani