

Plastično crevo PAN-6X1-SI

Broj dela: 152699

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	6 mm
radijus skretanja od značaja za protok	32 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Min. radijus skretanja	14 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.016 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm
Boja	srebro
Tvrdoća po Šoru	D 55 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-A