

# Nepovratni ventil HA-1/8-QS-4

Broj dela: 153446

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | Nepovratna funkcija                                                            |
| Pneumatski priključak 1                                                  | R1/8                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | QS-4                                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | može se pričvrstiti zavrtnjem                                                  |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 138 l/min                                                                      |
| Radni pritisak                                                           | -1 bar...10 bar                                                                |
| Temperatura okruženja                                                    | 0 °C...60 °C                                                                   |
| Materijal kućišta                                                        | Mesing, niklovani                                                              |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Min. diferencijalni pritisak otvaranja                                   | 0.1 bar                                                                        |
| Zatvaranje min. diferencijalnog pritiska                                 | 0.2 bar                                                                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Težina proizvoda                                                         | 11 g                                                                           |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |