

## Nastavak utični kolenasti

### QSL-3/8H-U

Broj dela: 153656

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                          |
| Nominalna širina                               | 5.7 mm                                                            |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                       |
| Oblik                                          | L-oblik                                                           |
| Veličina posude                                | 1                                                                 |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime klastifikacija                        | vidi sertifikat                                                   |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda                               | 9.5 g                                                             |
| Pneumatski priključak 1                        | Utični rukavac Ø 3/8"                                             |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo-spoljašnji Ø 3/8"                                        |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | 14 °F...140 °F                                                    |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | sivo                                                              |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                    |
| Materijal kućišta                              | PBT                                                               |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM                                                               |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                               |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                   |