

Nosač senzora
DASI-Q11-40-A-SR
Broj dela: 1548054

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Oblik	za T-žleb
za klip Ø	Ø40
Dizajn	Senzorska šina
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	62 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T-žlebu sa prolaznim otvorom i vijkom sa maticcama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano