


Priključni kabl NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Broj dela: 1585795

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina zaštitnog creva	15 m
Ugradni položaj	Proizvoljan
Primena u spoljašnjem području	mesta primene zaštićena od vremenskih uticaja u skladu sa klasom C1 prema IEC 60654-1
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Relativna vlažnost vazduha	5 - 100 % kondenzujući
Vrsta zaštite	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...60 °C
Električni priključak 1	Utikač pravo, 5 polova
Električni priključak 2	otvoreni završetak, 5-žični
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Min. radijus skretanja kabla	100 mm
Struktura kabla	5 x 0,75 mm ²
Težina proizvoda	3750 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zaštitnog omotača creva	PA
Materijal zaštitnog spoja creva	PA
Materijal plašta kabla	PVC
Radni materijal zaptivki	TPE