

Rezervoar komprimovanog vazduha CRVZS-0.1

Broj dela: 160233

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zapremina	0,1 l
Ugradni položaj	Proizvoljan
Odgovara standardu	AD 2000
Radni pritisak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Dozvola	CRN TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	TSSACRN0H17477.5C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::] Azot
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...100 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...100 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja priključnog navoja	15 Nm
Težina proizvoda	226 g
Vrsta pričvršćenja	Stezaljke
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal stezaljki	visokolegirani čelik, nerđajući