


Višepoložajni komplet DPVU-80

Broj dela: 161201

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	580 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priрубnice	Aluminijumska legura za obrada
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Materijal cilindrične čivije	Čelik pocinkovano