


Senzor položaja CRSMEO-4-K-LED-24

Broj dela: 161775

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	okrugli
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetni Reed
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Preciznost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	bipolarno sa kontaktima
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	0.5 ms
Vreme isključivanja	0.03 ms
Maks. uključna frekvencija	800 Hz
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Induktivno zaštitno prebacivanje	prilagođen za MZ, MY, ME kalemov
Otpornost na kratki spoj	ne
Dimenzionisani radni napon DC	24 V
Opseg radnog pritiska DC	12 V...30 V
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Smer izvoda priključka	uzdužno
Dužina kabla	2.5 m
Boja plašta kabla	sivo
Materijal plašta kabla	TPE-O
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Težina proizvoda	70 g

Karakteristika	Vrednost
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PP
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP67
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L