



ON/OFF ventil PVEL-H-124-HP3

Broj dela: 1629207

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	L
Nominalna širina DN	54
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora
Način vraćanja u prethodni položaj	Prinudno vođenje
Vrsta upravljanja	direktni
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Radni pritisak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	5900 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal zasuna klipa	Aluminijumska legura za obradu
Radni materijal zaptivki	NBR PE
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu