

Jednosmerna spojnica

FLSM-32-L

Broj dela: 164232

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Smer obrtanja	Hod nalevo
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9.96 Nm
Težina proizvoda	1500 g
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal rukavca	Primenjeni čelik
Materijal vratila	Primenjeni čelik