


Modul grananja FRM-1/4-D-MINI

Broj dela: 164950

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Modul grananja
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2	3300 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	197 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom