

On-off ventil HEL-1/8-D-MINI


Broj artikla: 165076

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripreme grupe. Usporeno podizanje pritiska. Ventilska funkcija odgovara 2/2-smernom razvodniku.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Način aktiviranja	Pneumatski
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	3 ... 16 bar
b-vrednost	0,46
C vrednost	4,5 l/sbar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	126 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak