

Mini klizači SLS-10-15-P-A

Broj dela: 170493

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	10 mm
Vrsta rada pogonske jedinice	Jaram
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kavezasta vodica kuglice
Dizajn	Jaram Klip Klipnjača Vođenje u kavezu kugličnog ležaja Klizači
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.05 Nm
Maks. sila Fy	170 N
Maksimalna sila Fz	170 N
Maks. momenat Mx	1.1 Nm
Maks. momenat My	1.1 Nm
Maks. momenat Mz	0.7 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	39 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	47 N
Pokretna masa	49 g
Težina proizvoda	149 g
Alternativni priključci	vidi oznaku proizvoda

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvrščenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vodice	Čelik
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući