


# Regulator pritiska LR-1/4-D-MINI-NPT

Broj dela: 173648

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | Mini                                                                           |
| Serijska                                  | D                                                                              |
| Radni pritisak                            | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                            |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.5 bar...12 bar                                                               |
| Maks. histereza pritiska                  | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                 |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Pneumatski priključak 1                   | 1/4 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                  | 1/4 NPT                                                                        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |