


**Filter**  
**LF-1/4-D-5M-MINI-A-NPT**  
Broj dela: 173683

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Mini                                                                |
| Serijska                                                                 | D                                                                   |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno                                                          |
| Finoća filtera                                                           | 5 µm                                                                |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                  |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                             |
| Radni pritisak                                                           | 2 bar...12 bar                                                      |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 950 l/min                                                           |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa uglom zadržavanja<br>po izboru:                 |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 1/4 NPT                                                             |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 1/4 NPT                                                             |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal filtera                                                        | PE                                                                  |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                            |
| Materijal omotača                                                        | PC                                                                  |