

# Kombinacija filtera LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT

Broj dela: 173750

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                  | Vrednost                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije           | Midi                                                                      |
| Serijska                        | D                                                                         |
| Ugradni položaj                 | vertikalno                                                                |
| Finoća filtera                  | 0.01 µm                                                                   |
| Stepen korisnosti filtera       | 99.9999 %                                                                 |
| Odvod kondenzata                | ručno aktiviranje                                                         |
| Zaštita posude                  | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Radni pritisak                  | 1 bar...16 bar                                                            |
| Radni medij                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| LABS usklađenost                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni gasovi       |
| Temperatura medija              | 1.5 °C...60 °C                                                            |
| Zapremina preostalog ulja       | 0.01 mg/m³                                                                |
| Temperatura okruženja           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja voda<br>sa priborom                                              |
| Pneumatski priključak 1         | 3/4 NPT                                                                   |
| Pneumatski priključak: 2        | 3/4 NPT                                                                   |
| Napomena o materijalu           | RoHS-usaglašen                                                            |
| Materijal filtera               | Vlakna od borsilikata                                                     |
| Materijal kućišta               | Cink liven pod pritiskom                                                  |
| Materijal omotača               | PC                                                                        |