


# Modul grananja FRM-1-D-MAXI-NPT

Broj dela: 173931

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                         | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                                        | Proizvoljan                                                         |
| Dizajn                                                 | Modul grananja                                                      |
| Radni pritisak                                         | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                   |
| Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2 | 17400 l/min                                                         |
| Radni medij                                            | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK              | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                        | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                     | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okruženja                                  | -10 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                       | 772 g                                                               |
| Pneumatski priključak 1                                | 1 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak: 2                               | 1 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 3                                | G3/4                                                                |
| Pneumatski priključak: 4                               | G1/4                                                                |
| Napomena o materijalu                                  | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                                      | Cink liven pod pritiskom                                            |