


Zakretna priрубnica SNC-50

Broj dela: 174385

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	2.5 kN
Težina proizvoda	234 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal osovinice	Čelik pocinkovano
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Materijal osigurača	Čelična opruga pocinkovano