

Višepoložajni komplet DPNC-63

Broj dela: 174421

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	855 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal navojne čivije	Čelik pocinkovano
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano