


Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-QS-4-LF-C

Broj dela: 175058

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak: 2	M5
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	48 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	40 l/min...65 l/min
Radni pritisak	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Normalni protok u povratnom smeru 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	65 l/min...110 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1,5 Nm
Težina proizvoda	9 g
Materijal navojnog rukavca	Mesing niklovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing

Karakteristika	Vrednost
Materijal zakretnog priključka	Cink liven pod pritiskom