


Presostat PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Broj dela: 175252

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Radni pritisak	1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-30 °C...100 °C
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Maks. uključna frekvencija	3 Hz
Maks. napon uklopnog izlaza AC	250 V
Maks. napon uklopnog izlaza DC	250 V
Maks. izlazna struja	4000 mA
Električni priključak	4-polni Priključak
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	900 g
Materijal kućišta	PA66-GF30 Pocinkovani čelik
Materijal membrane	NBR
Opseg podešavanja graničnih vrednosti	1 bar...10 bar
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L