


Senzor položaja SMH-S1-HGR10

Broj dela: 175712

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za hvataljku
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetni Hall
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Izlazni signal	analogni
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utikačem
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni
Dužina kabla	0.5 m
Boja plašta kabla	sivo
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	pričvršćeno na hvataljku
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	20 g
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	Epoksidna smola Mesing, niklovani PUR
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L