

Zaustavni kit KSM-10

Broj dela: 175835

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...200 deg
Ugao zakretanja	200 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-5 deg
Dizajn	Granična poluga
Prepoznavanje položaja	bez
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	100 g
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal stopera	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano