

Multi-pin utični distributer MPV-E/A12-M8

Broj dela: 177670

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H-šinom po izboru:
Težina proizvoda	120 g
Električna tehnika priključivanja E/A	M8 3-polni
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Opterećenje struje po utičnom mestu	1 A
Opterećenje struje	4 A
Vrsta zaštite	IP65 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA6 ojačano
Materijal utičnice	Mesing