

T-nastavak utični CQT-18-15

Broj dela: 177699

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	12 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...7 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	42 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 18 mm
Pneumatski priključak: 2	za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 15 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	POM
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući