

Utični rukavac CQH-15-QS-12

Broj dela: 177721

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...7 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak 1	Utični rukavac CQ-15
Pneumatski priključak: 2	Utični rukavac QS-12
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	POM