

Plastična cev
PQ-PA-15X1,5X3000
Broj dela: 177729

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	15 mm
Unutrašnji prečnik	12 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okruženja	-25 °C...75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.065 kg/m
Boja	crno
Materijal creva	PA