

**Nosač senzora**  
**DASI-Q11-50-A-SR**  
Broj dela: 1797071

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                            | Vrednost                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 50                                                                  |
| Oblik                                     | za T-žleb                                                           |
| za klip Ø                                 | Ø50                                                                 |
| Dizajn                                    | Senzorska šina                                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                          | 75 g                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                        | stegnuto u T-žlebu<br>sa prolaznim otvorom i vijkom<br>sa maticcama |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal vijaka                          | Čelik<br>pocinkovano                                                |