

# Utični priključak QSM-M7-1/4-I-U-M

Broj dela: 183740

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Mini                                                              |
| Nominalna širina                                     | 0.114 inč                                                         |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                   |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                       |
| Oblik                                                | ravni oblik                                                       |
| Veličina posude                                      | 1                                                                 |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime klasiifikacija                              | vidi sertifikat                                                   |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...60 °C                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 2.47 ft-lbf                                                       |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                            |
| Težina proizvoda                                     | 0.141 oz                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Unutrašnji imbus SW4                                              |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj M7                                               |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"                              |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima               | 32 °F...140 °F                                                    |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | sivo                                                              |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                    |
| Materijal kućišta                                    | Mesing<br>niklovano                                               |
| Materijal otpuštajućeg prstena                       | POM                                                               |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR                                                               |
| Materijal steznog segmenta creva                     | visokolegirani čelik, nerđajući                                   |