

Ručna pomoćna aktivacija

HAB-3/8

Broj dela: 184587

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	11 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija ventila	Element za odzračivanje
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	35 Nm
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana