


# Servisna jedinica LFR-3/8-D-MIDI-KF-A

Broj dela: 185774

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Midi                                                                             |
| Serijska                                                                 | D                                                                                |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                             |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                                |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                            |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                               |
| Dizajn                                                                   | Modul grananja<br>Presostat<br>ON/OFF ventil<br>Regulacija filtera sa manometrom |
| Maks. količina kondenzata                                                | 43 cm³                                                                           |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                          |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometarom                                                                   |
| Radni pritisak                                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                          |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                     |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.03 MPa<br>0.3 bar<br>4.35 psi                                                  |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 2420 l/min                                                                       |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertni gasovi               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                  |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi        |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Težina proizvoda                                                         | 2400 g                                                                           |

| Karakteristika           | Vrednost                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Vrsta pričvrščenja       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru: |
| Pneumatski priključak 1  | G3/8                                       |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/8                                       |
| Materijal kućišta        | Cink liven pod pritiskom                   |
| Materijal omotača        | PC                                         |