

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-1-QS

Broj dela: 189203

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	3 mm
Zapremina	0.228 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Vakuumski priključak bočno
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	5 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 3 mm
Vakuumski priključak	QS-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik