

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-1-PK

Broj dela: 189204

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.5 mm
Zapremina	0.108 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Vakuumski priključak bočno
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 3 mm
Vakuumski priključak	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik