

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HE-5-G1/4

Broj dela: 189257

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	7 mm
Zapremina	1.227 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključak vakuma gore
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:--]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	24 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključak
Pričvršćenje usisnika	M10
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	Aluminijumska legura za obrada NBR POM Čelik
Materijal držača	Oplemenjeni čelik