

# Vakuum sisaljka ESS-6X20-ON

Broj dela: 189411

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                               | Vrednost                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                             | 2.5 mm                                                      |
| Veličina sisaljke                                            | 6x20 mm                                                     |
| Zapremina usisivača                                          | 0.196 cm <sup>3</sup>                                       |
| Priključni položaj                                           | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                              | Proizvoljan                                                 |
| Raspored držača vakuum hvataljke                             | Veličina 4                                                  |
| Oblik sisaljke                                               | ovalno pljosnato                                            |
| Radni pritisak                                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Radni medij                                                  | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                    | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS usklađenost                                             | VDMA24364-A1-L                                              |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                           | vidi dodatne informacije o materijalima                     |
| Temperatura okruženja                                        | -10 °C...70 °C                                              |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku              | 5.9 N                                                       |
| Horizontalna poprečna sila pri nominalnom pogonskom pritisku | 9 N                                                         |
| Vertikalna poprečna sila pri nominalnom pogonskom pritisku   | 12.5 N                                                      |
| Težina proizvoda                                             | 2.5 g                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                                           | preko vakuumskeg priključak                                 |
| Vakuumski priključak                                         | M6                                                          |
| Boja                                                         | crno                                                        |
| Tvrdoća po Šoru                                              | 50 +/- 5                                                    |
| Napomena o materijalu                                        | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom                    | NBR                                                         |