


# Modul električnog napajanja VABF-C8-12-P3A5-QX

Broj dela: 1894888

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Radni pritisak                            | 8 bar                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Temperatura medija                        | -5 °C...60 °C                |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...60 °C                |
| Težina proizvoda                          | 13.8 g                       |
| Pneumatski priključak 1                   | pripremljeno za uložak       |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen               |
| Materijal kućišta                         | PA-ojačan                    |