

Jednosmerna spojnica FLSR-40-R

Broj dela: 19036

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Smer obrtanja	Kretanje nadesno
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20.03 Nm
Težina proizvoda	1820 g
Materijal kućišta	Aluminijumski liv pod pritiskom
Materijal rukavca	Primenjeni čelik
Materijal vratila	Primenjeni čelik